

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Новый Уренгой (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Колосово (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://omnislab.nt-rt.ru> || obd@nt-rt.ru

Шкафы сушильные Clarity объемом от 35 до 620 литров с принудительной конвекцией DOP-AH300SPWF, DOP-CH300SPWF, DOP-FH300SPWF, DOP-HH300SPWF, DOP-KH300SPWF, DOP-LH300SPWF, DOP-MH300SPWF



Температура нагрева мин, °C	Токp+10
Температура нагрева макс, °C	300
Принудительная циркуляция воздуха	Есть
Дискретность установки температуры, °C	0,1
Точность поддержания заданной температуры, °C	±1
Неравномерность температуры в рабочей камере, %	±2,5 (при 100°C)
Управление	Цифровой PID регулятор
Функции контроллера	Защита от перегрева, точный контроль температуры, регулировка размера воздухозаборника и вытяжного отверстия
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Материал сушильного шкафа	Холоднокатаная сталь с антистатическим напылением
Материал изоляционного слоя	Минеральная вата высокого качества
Заслонки для воздухообмена в тыльной части шкафа	Наличие
Ручная регулировка открытия заслонок на лицевой стороне шкафа	Наличие
Таймер, мин	0..9999

Габариты рабочей камеры, мм	30 л – 340х320х320 58 л – 420х395х350 80 л – 450х400х450 136 л – 550х450х550 220 л – 600х500х750 420 л – 640х585х1355 620 л – 840х600х1355
Габариты внешние, мм	30 л – 620х440х490 58 л – 720х530х520 80 л – 740х530х630 136 л – 840х580х730 220 л – 880х630х930 420 л – 780х730х1780 620 л – 980х800х1880
Количество полок	30-136 л – 2 шт 420 л – 3 шт 620 л – 4 шт
Безопасность	Независимая защита от перегрева
Масса, кг	30 л – 27 58 л – 35 80 л – 49 136 л – 68 220 л – 75 420 л – 158 620 л – 185
Мощность нагревательного элемента, кВт	30 л – 0,85 58 л – 1,1 80 л – 1,55 136 л – 2,05 220 л – 2,45 420 л – 3,1 620 л – 4
Электропитание, В	30-220 л – 220 420-620 л – 380
Комплектация	Шкаф сушильный, паспорт
Дополнительные опции	1) независимая защита от перегрева 2) интерфейс RS485 3) тестовое отверстие Φ 25 мм

Сушильные шкафы с принудительной конвекцией серии Clarity имеют множество вариантов исполнения по объему камеры, интуитивно понятный интерфейс и максимально легкое управление своими функциями. Данные сушильные шкафы имеют горизонтальное расположение и чувствительный термодатчик, что позволяет использовать их для более сложных исследовательских задач.

Сушильные шкафы с принудительной конвекцией серии Clarity обладают оптимальным соотношением цена/качество. При этом, отвечают всем стандартам современного оборудования для применения в лабораториях, медицинских, учебных и иных учреждениях.

К ключевым особенностям сушильных шкафов с принудительной конвекцией серии Clarity можно отнести:

Цифровое управление, позволяющее задать точную температуру нагрева в соответствии с выставленной программой. Так же на панели управления можно отслеживать текущее значение температуры нагрева.

Система циркуляции горячего воздуха оснащена вентилятором, непрерывно работающем при высокой температуре

Материал рабочей камеры выполнен из нержавеющей стали

Силиконовый уплотнитель нового типа имеет длительный срок службы и легко заменяется

Наличие ручного замка позволяет плотно закрывать рабочую камеру сушильного шкафа

Датчик контроля температуры защищает нагревательный элемент от перегрева

Сушильные шкафы имеют 2 заслонки для воздухообмена, управляемые вручную с лицевой панели шкафа

Наличие сигнала включения аварийной защиты позволяет отслеживать состояние работы прибора

Возможность подключения принтера или компьютера с помощью интерфейса RS485 для записи изменений температуры

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://omnislabs-nt-rt.ru> || obd@nt-rt.ru